

Información  
sobre el producto  
WM54F




- Cubierta de fibra de vidrio sólida y resistente
- Puerta de amortiguación aislada y hermética para reducir la condensación, las fugas de luz y de aire
- Cono protector y compuerta de amortiguación protegidos contra la radiación gracias a los Aditivos anti-UV
- Encaje perfecto entre el dispositivo de entrada y la parte interior de la estructura del ventilador, evitando la necesidad de carcasas protectoras adicionales.
- Rodamiento de transmisión automotiva y 3 cojinetes tensores de polea sellados

## WM54F en Fibra de vidrio


El WM54F refleja los más de 65 años de experiencia que la compañía estadounidense Aerotech tiene en el diseño de ventiladores, dando a los productores justo lo que necesitan.

Producido según los estándares europeos, el equipo de ingenieros de Munters, ha elaborado este ventilador utilizando materiales longevos y de alta calidad, tales como la carcasa de fibra de vidrio rígida y resistente, los conos de polímeros y las puertas de amortiguación aisladas.

No queremos enfatizar solo en la longevidad del WM54F sino también en las pruebas BESS Lab., que demuestran que el WM54F es el mejor ejecutor en su categoría. Proteja sus inversiones y seleccione un ventilador adecuado para controlar las condiciones atmosféricas rigurosas que su ganado necesita, el WM54F diseñado para ventilar por años sin interrupción y sin problemas.



## Dimensiones exteriores



Dimensiones	A	B	C	D - Diámetro	E	F	Orificios de pared
54"	1,524	1,245	144	1,684	81	121	1,435x1,435

Todas las mediciones están indicadas en milímetros.

## Especificaciones

		1.5Hp	2.0Hp
Cantidad de aspas			3
Diámetro de hélice	mm [pulgadas]		1,377 [54]
Peso del ventilador completamente equipado <sup>1</sup>	[kg]	132	135
Corriente de aire a 0 Pa <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /h [cfm]	50,700 [29,800]	55,500 [32,600]
Corriente de aire a 25 Pa <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /h [cfm]	44,200 [26,000]	50,000 [29,400]
Corriente de aire a 50 Pa <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /h [cfm]	35,600 [21,000]	42,700 [25,200]
Rendimiento específico a 0 Pa <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /h /W [cfm /W]	46.4 [27.3]	36.3 [21.4]
Temperatura máxima de funcionamiento	°C [°F]		40 [104]
Velocidad nominal de la hélice	[rev/min]	515	570
Clase de protección del motor eléctrico según CEI			IP55
Grado de aislamiento del devanado de motor eléctrico			F

<sup>1</sup> No incluye juegos de seguridad para la instalación inferiores a 2.7 m sobre el piso.

<sup>2</sup> Todos los valores declarados se miden y se certifican por Bess Lab (prueba No. 15631 y No. 15632). Los datos sobre la corriente de aire se miden en las condiciones estándares (20 ° C, 1013 hPa).

Extractor de aire Euroemme® WM54F ha sido diseñado y producido por Munters Italy S.p.A., Italy



Su distribuidor más cercano

**Australia** Tel. 61 2 8843 1594, agh.info@munters.com.au, **Brasil** Tel. +55 41 3317 5050, contato@munters.com, **Canadá** Tel. +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, **China** Tel. +86 10 8048 3493, marketing@munters.cn, **Danimarca** Tel. +45 98 623 311, aghort@munters.dk, **España** Tel. +39 0183 5211, info@munters.it, **Estados Unidos** Tel. +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, **India** Tel. +91 20 6681 8900, info@munters.in, **Indonesia** Tel. +66 2 642 2670, info@munters.co.th, **Italia** Tel. +39 0183 5211, info@munters.it, **Japón** Tel. +81 3 5970 0021, mkk@munters.jp, **Korea** Tel. +82 2 7618 701, munters@munters.co.kr, **México** Tel. +52 818 2625 400, dhinfo@munters.com, **Singapur** Tel. +65 7 446 828, info@munters.com.sg, **Sudáfrica y Sub-Sahara países** Tel. +27 11 997 2000, info@munters.co.za, **Suecia** Tel. +46 8 6266 300, info@munters.se, **Tailandia** Tel. +66 2 6422 670, info@munters.co.th, **Turquía** Tel. +90 262 7513 750, info@muntersform.com, **Exportación y otros países** Tel. +39 0183 5211, info@munters.it