



Informazioni
sul prodotto
WM54F




- Carrozzeria resistente e robusta in vetroresina
- Chiusura a farfalla isolata e sigillata per ridurre la condensa e la fuoriuscita di aria e di luce
- Cono e chiusura a farfalla in polimero con protezione UV
- Rete di ingresso montata a filo con le pareti interne, senza necessità di alcun telaio aggiuntivo
- Cuscinetto centrale di grado automobilistico e tensionatore con cuscinetto a 3 guarnizioni

Serie in vetroresina WM54F


WM54F utilizza più di 65 anni di conoscenza progettuale di Aerotech, fabbricante americano di ventilatori, per dare agli allevatori di oggi esattamente quello di cui hanno bisogno.

In conformità con gli standard europei, il team di ingegneri Munters ha sviluppato un ventilatore utilizzando materiali durevoli di alta qualità, come una carrozzeria rinforzata in vetroresina, un cono in polimero e una chiusura a farfalla.

Il ventilatore WM54F non è solo incredibilmente resistente, ma essendo testato dal BESS Lab è il prodotto al vertice della sua classe. Proteggete il vostro investimento e scegliete il ventilatore realizzato per lavorare nelle più aggressive condizioni ambientali di un allevamento, il WM54F è progettato per anni di ventilazione senza problemi.



Dimensioni



Misura	A	B	C	D - Diametro	E	F	Aperture nel muro
54"	1,524	1,245	144	1,684	81	121	1,435x1,435

Tutte le misure sono espresse in millimetri.

Dati tecnici

		1.5Hp	2.0Hp
Numero di pale			3
Diametro della ventola	mm [pollici]		1,377 [54]
Peso del ventilatore completamente equipaggiato ¹	[kg]	132	135
Flusso d'aria a 0 Pa ²	m ³ /h [cfm]	50,700 [29,800]	55,500 [32,600]
Flusso d'aria a 25 Pa ²	m ³ /h [cfm]	44,200 [26,000]	50,000 [29,400]
Flusso d'aria a 50 Pa ²	m ³ /h [cfm]	35,600 [21,000]	42,700 [25,200]
Prestazione specifica a 0 Pa ²	m ³ /h /W [cfm /W]	46.4 [27.3]	36.3 [21.4]
Temperatura massima di funzionamento	°C [°F]		40 [104]
Velocità nominale della ventola	[giri al minuto]	515	570
Grado di protezione del motore elettrico secondo IEC			IP55
Grado di isolamento dell'avvolgimento del motore elettrico			F

¹ Escluso il kit di sicurezza per l'installazione sotto 2,7 m dal pavimento.

² Tutti i valori misurati dichiarati e certificati da Bess Lab (test n. 15631 e n. 15632). I dati del flusso d'aria misurati in condizioni standard (20° C, 1013 hPa).

L'estrattore d'aria Euroemme® WM54F è stato sviluppato e progettato da Munters Italy S.p.A., Italia



Il Vostro distributore più vicino

Australia Tel. +61 2 8843 1594, agh.info@munters.com.au, **Brasile** Tel. +55 41 3317 5050, contato@munters.com, **Canada** Tel. +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, **Cina** Tel. +86 10 8048 3493, marketing@munters.cn, **Danimarca** Tel. +45 98 623 311, aghort@munters.dk, **India** Tel. +91 20 6681 8900, info@munters.in, **Indonesia** Tel. +62 2 642 2670, info@munters.co.th, **Giappone** Tel. +81 3 5970 0021, mkk@munters.jp, **Italia** Tel. +39 0183 5211, info@munters.it, **Messico** Tel. +52 818 2625 400, dhinfo@munters.com, **Singapore** Tel. +65 7 446 828, info@munters.com.sg, **Sudafrica e Paesi Sub-Sahara** Tel. +27 11 997 2000, info@munters.co.za, **Spagna** Tel. +39 0183 5211, info@munters.it, **Svezia** Tel. +46 8 6266 300, info@munters.se, **Tailandia** Tel. +66 2 6422 670, info@munters.co.th, **Turchia** Tel. +90 262 7513 750, info@muntersform.com, **USA** Tel. +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, **Export & Altri paesi** Tel. +39 0183 5211, info@munters.it