

VELO airmover Centrifugalventilator

Produktbeskrivelse

Med sin kraftfulde og støjsvage motor, robuste udførelse samt lave højde er VELO airmover en ideel ventilator til saneringsopgaver, hvor der er lidt plads. Den har alt, der er nødvendigt til effektiv byggeudtørring og sanering efter vandskader. Desuden har den et lavt strømforbrug, høj luft hastighed og mulighed for at ændre luftretningen. Det er den første mobile ventilator fra DriEaz med elektronisk kWh-tæller, hvilket gør det enkelt at afregne stromforbrug for kunder.

Anvendelsesområder:

Alle former for tørring indenfor skadeservice branchen, i bygninger efter brand- og vandskader, under udtørring af nybyggeri, krybekældre etc.
Kan monteres med HEPA-filer, så VELO'en kan fungere som en recirkulerende luftrensere. Særligt egnet til at blæse langs en flade; gulv, væg, loft, krybekælder etc. Se figur på næste side.

Høj luftcirkulation

DriEaz-ventilatorer skaber en effektiv luftcirkulation, som er vigtig i forbindelse med udtøringsopgaver. Den høje luftcirkulation flytter fugten fra materialerne til luften, hvorfra fugten kan fjernes ved hjælp af affugtere.
DriEaz-ventilatorerne udmærker sig ved et gennemtænkt design, der bl.a. omfatter en praktisk, indbygget ledningsholder og forsænkede afbrydere.

Tekniske specifikationer:

Model	Velo Airmover
Bestillingsnr.	160112
Kontakt:	1 hastighed+ kWh-tæller
Luftmængde (målt):	1.200 m ³ /h
Statisk tryk (Pa):	300 Pa
Forbrug (230V):	0,5 A, 0,12 kW
Udblæsningsretninger	5
Mål, total (h x b x d):	584 x 457 x 229 cm
Ledningslængde:	4,6 m
Konstruktion:	Slyngstøbt polyethylen / injektion støbt ABS hus. Stålgrill foran indtag og afkast.
Nettovægt:	9,5 kg
Motor /støjniveau	0,12 kW / 65 db
Overophedningsstop:	Dobbelt termisk
Sikkerhedslistning:	CE

Munters A/S
Ryttermarken 4
3520 Farum
Tel +45 4495 3355
Fax +45 4495 3955
info@munters.dk

Produktinformation VELO airmover

Egenskaber:

- 5 udblæsningsretninger
- Indbygget kWh-tæller
- Støjsvag 65 db
- Kompakt / kan stables - fylder halvt så meget som andre modeller
- Økonomisk og brugervenlig betjening
- Robust kabinet/fleksibelt håndtag
- Lav vægt - 9,5 kg
- Rengøringsvenlig





Fleksibel

VELO airmover er fleksibel og kan indstilles til 5 forskellige udblæsningsretninger.



Energibesparende

VELO airmover bruger op til 85% mindre energi end andre typer.

Rengøringsvenlig

Kabinettet er sprøjtetstøbt og kan nemt demonteres ved rengøring.

Kabinettet har en indbygget Microban antimikrobiologisk beskyttelse, der hæmme væksten af lugt og pletter, der kan forårsage bakterier, mug og skimmel i maskinen.



VELO med HEPA filter

Filterer luften effektivt under tørring med dette helt nye HEPA filter tilbehør. Filteret installeres hurtigt og nemt uden brug af værktøj.

VELO har som den første mobile ventilator indbygget kWh-tæller, der gør det nemt for kunden at aflæse energiforbruget.



Stabelbar

VELO airmover er nem at stable og transportere. Stabling sparer dig plads i arbejdsvilen og holder orden på dit lager.

Australia Phone +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au Austria Phone +43 1 6164298-0, luftentfeuchtung@munters.at Belgium Phone +32 1528 5611, info@muntersbelgium.be Brazil Phone +55 41 3317 5050, munters@com.br Canada Phone +1 905 858 5894, dhinfo@munters.com China Phone +86 10 8041 8000, info@munters.com.cn Czech Republic Phone +420 544 211 434, info@munters-odvlhcovani.cz Denmark Phone +45 4495 3355, info@munters.dk Finland Phone +358 20 776 8230, laitemyynti@munters.fi France Phone +33 1 3411 5757, dh@munters.fr Germany Phone +49 4087 96900, mgd@munters.de India Phone +91 20 668 18 900, info@munters.in Italy Phone +39 0183 52 11, marketing@munters.it Japan Phone +81 3 5970 0021, mkk@munters.co.jp Korea +82 2761 8701, munters@munters.co.kr Mexico Phone +52 722 270 40 49, munters@munters.com.mx Netherlands Phone +31 172 433231, vochtbeheersing@munters.nl Poland Phone +48 58305 3517, dh@munters.pl Singapore Phone +65 6744 6828, info@munters.com.sg South Africa Phone +27 11 997 2000, info@munters.co.za Spain Phone +34 91 640 09 02, marketing@munters.es Sweden Phone +46 8 626 63 00, avfuktning@munters.se Switzerland Phone +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch Thailand Phone +66 2642 2670, info@munters.co.th Turkey Phone +90 262 751 3750, info@muntersform.com UAE +971 4 8809295, middle.east@munters.com United Kingdom Phone +44 8708 505 202, dryair@munters.co.uk USA Phone +1 978 241 1100, dhinfo@munters.com Vietnam Phone +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com

Your local office