


Produktblad

Munters MLT350

Sorptionsavfuktare med AirC 800



Funktioner

- Senaste AirC 800 kontrollsystem
- Tar minimalt golvutrymme i anspråk
- Hög luftflödeskapacitet
- Energisnål med inbyggd värmeåtervinning
- Unika tätslutande rotorkåpor i hårdplast som är 100 % korrosionsbeständigt
- Avfuktar effektivt ner till -20°C
- Kommunikation och extern kontroll
- Fjärrövervakning och fjärrstyrning

MLT350 sorptionsavfuktare med AirC 800 styrsystem används för att effektivt avfukta luft till låga vatteninnehåll.

ML-seriens avfuktare är konstruerade så att hela luftbehandlingen sker i en sluten rorenhet. Denna har tätslutande rotorkåpor i värmestålig hårdplast med väl avskilda sektorer som exakt balanserar varje luftflöde – avfuktning, regenerering och värmeåtervinning.

Dess robusta formpressade metallram och åtkomstpaneler är tillverkade av korrosionsbeständigt material. Styrsystem är utrustad med ett antal larmfunktioner för komplett övervakning och styrning av avfuktningprocessen.

ML-seriens avfuktare uppfyller kraven för CE-märkning, RoHS och följande EU-standarder:

- EU 60204-1:2018
- EU 61000-6:2019
- EN IEC 61000-6-3:2021


Munters MLT350

Sorptionsavfuktare med AirC 800

Mått

A: Bredd	575 mm
B: Djup	420 mm
C: Höjd	965 mm
D: Diameter	125 mm
E: Diameter	80 mm
Vikt	61 kg

1. Processluft in
2. Torrluft ut
3. Regenereringsluft
4. Våtluft



Måtten i diagrammet är endast avsedda för referens.

Tekniska specifikationer


Processluft		
Nominellt luftflöde	(m ³ /h)	350
Tillgängligt statiskt tryck	(pa)	200
Regenereringsluft		
Nominellt luftflöde	(m ³ /h)	67
Tillgängligt statiskt tryck	(pa)	200
Övriga tekniska data		
Drifttemperatur	(°C)	-20/+40
Ljudeffektnivå till rum Lw(A) dB, kanaler för alla in- och utlopp	-	61
Standard luftfilter	-	G4
IEC elektrisk skyddsklass (enhet)	-	IP33
IEC elektrisk skyddsklass (elektrisk)	-	IP54

Total effekt, spänning och strömstyrka (ampere och fas)		
Total effekt, elektrisk	(kW)	2,05
220V 1-50Hz	(A)	9,9
230V 1-50Hz	(A)	9,5
240V 1-50Hz	(A)	9,2

Tillval

- Kommunikation via Modbus
- Flera givare
- Larm för igensatt filter
- Extern styrning
- Extern filterlåda M5 eller F7
- Isolerat processluftinlopp
- Speglad
- Hus i rostfritt stål
- AirC Wireless
- AirC Connect

Avfuktningsskapacitet



Hitta ditt närmaste Munters-kontor på www.munters.com