

## ML-serien med Climatix MLT800 sorptionsavfuktare

- Senaste Climatix kontrollsystem
- Tar minimalt golvutrymme i anspråk
- Hög luftflödeskapacitet
- Energisnål med inbyggd värmeåtervinning
- Unika tätslutande rotorkåpor i härdplast
- 100% korrosionsbeständig
- Avfuktar effektivt ner till -20°C
- Kommunikation och extern kontroll

## MLT800 med Climatix

MLT800 sorptionsavfuktare med Climatix styrsystem används för att effektivt avfukta luft till låga vatteninnehåll.


ML-seriens avfuktare är konstruerade så att hela luftbehandlingen sker i en sluten rotorenhet. Denna har tätslutande rotorkåpor i värmestålig härdplast med väl avskilda sektorer som exakt balanserar varje luftflöde - avfuktning, regenerering och värmeåtervinning. Hållfasthet, formbarhet och korrosionsskydd är optimerade genom att avfuktarens stomme och demonterbara yttre paneler seriemässigt tillverkas i ugnslackerad Aluzink®.

Styrsystem är i enlighet med EN 60204 (IEC204) standard och är utrustad med ett antal larmfunktioner för komplett övervakning och styrning av avfuktningssprocessen.

ML-seriens avfuktare tillverkas i enlighet med harmoniserade Europeiska Standarder och är CE märkt.



ML med Climatix



1. Processluft

2. Torrluft

3. Regenereringsluft

4. Våtluft


Bredd A	Djup B	Höjd C	Diam. D	Diam. E	Vikt
Profundidad B	600mm	1310mm	160mm	100mm	141kg

Måtten nedan är endast referensvärden.

## Teknisk specifikation

Processluft	
Nominellt luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	800
Tillgängligt statiskt tryck (pa)	200
Reactivation air	
Nominellt luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	155
Tillgängligt statiskt tryck (pa)	200
Total effekt, spänning och ström (ampere/fas)	
Anslutningseffekt (kW) El	5.12
380V 3-50Hz (A)	8.6
380V 3-60Hz (A)	8.9
400V 3-50Hz (A)	8.5
415V 3-50Hz (A)	8.4
440V 3-60Hz (A)	7.8
460V 3-60Hz (A)	7.6
480V 3-60Hz (A)	7.5
Övriga tekniska data	
Normalt arbetsområde (°C)	-20/+40
Ljudeffektnivå till rum Lw dB (A), då alla kanaler är anslutna	67
Luftfilter, standard	G4
Elektrisk skyddsklass (hölje)	IP33
Elektrisk skyddsklass (elcentral)	IP54

## Avfuktningskapacitet



Normalt arbetsområde.

## Tillval

- Kommunikation via Modbus, BACnet eller Lon
- Daggpunktssensor
- Extern kontroll
- Extern filterbox (M5+F7)
- Isolerat processluftsinlopp
- Spegelvänt utförande
- Hölje i rostfritt stål

För mer  
information besök  
munters.com



Australia Phone +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au Austria Phone +43 1 6164298-92-51, luftentfeuchtung@munters.at Belgium Phone +32 1528 5611, info@muntersbelgium.be Brazil Phone +55 41 3317 5050, munters@com.br Canada Phone +1 905 564 6466, dhinfo@munters.com China Phone +86 10 8048 3493, info@munters.com.cn Czech Republic Phone +420 775 569 657, info@munters-odvlhcovani.cz Denmark Phone +45 4495 3355, info@munters.dk Finland Phone +358 20 776 8230, laitemyyni@munters.fi France Phone +33 1 3411 5757, dh@munters.fr Germany Phone +49 4087 96900, mgd@munters.de India Phone +91 20 668 18 900, info@munters.in Italy Phone +39 0183 52 11, marketing@munters.it Japan Phone +81 3 5970 0021, mkk@munters.co.jp Korea +82 2761 8701, munters@munters.co.kr Mexico Phone +52 81 8262 5400, munters@munters.com.mx Netherlands Phone +31 172 433231, vochtbeheersing@munters.nl Poland Phone +48 58305 3517, dh@munters.pl Singapore Phone +65 6744 6828, info@munters.com.sg South Africa Phone +27 11 971 9700, info@munters.co.za Spain Phone +34 91 640 09 02, marketing@munters.es Sweden Phone +46 8 626 63 00, avfukning@munters.se Switzerland Phone +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch Thailand Phone +66 2642 2670, info@munters.co.th Turkey Phone +90 262 751 3750, info@muntersform.com UAE +971 4 8809295, middle.east@munters.com United Kingdom Phone +44 1480 432 243, dryair@munters.co.uk USA Phone +1 978 241 1100, dhinfo@munters.com Vietnam Phone +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com



# Munters