

Produktblad

Forestil dig dit perfekte klima. Tilslut nu for at styre det.

AirC Connect. Fjernbetjent klimastyring på den nemme måde.



AirC Connect åbner døren til fremtiden og muliggør fjernbetjent klimastyring.


Nyd følelsen af at have fuld kontrol. AirC Connect gør det muligt at fjernovervåge og styre din Munters-affugter.

AirC Connect kan nemt monteres i både eksisterende og nye Munters-affugtere. Systemet tilbyder komplet overvågning af temperatur og luftfugtighed, setpunktstyring, planlægningsfunktioner, personlige alarmindstillinger og visualiserede live- og historiske data. Det er også forberedt til fremtidige tilslutningsfunktioner.



- ✓ Giver mulighed for fjernovervågning og -styring
- ✓ Personligt tilpassede alarmer og notifikationer
- ✓ Planlægning af bæredygtig drift
- ✓ Datavisualisering for ydelsestendenser





Smarte funktioner

Fuldt overblik over driften

Brugervenlig og responsiv grænseflade giver øjeblikkelig adgang.

- Få et overblik over status for alle dine tilsluttede affugtere på en enkelt skærm
- Fjernovervåg status for dine affugtere
- Reager hurtigt på alarmer, og undgå uønskede hændelser og unødvendige udstyrstjek

Live og historiske data – hvor som helst

Overvåg og sørg for, at affugteren leverer et ensartet klima.

- Gennemse data som temperatur, luftfugtighed, luftstrøm, hastighed og tryk i realtid
- Visualisering af plothistorik i grafer og eksport af historiske data
- Registrér brugeraktivitet som setpunktændringer og tænd/sluk-aktivitet

Alarmer og notifikationer

Reager hurtigt – og opdag problemer, før de forårsager problemer.

- Individuelle alarmindstillinger på alle rapporterede værdier
- Personlige indstillinger for notifikationer via e-mail eller SMS
- Alarmer og notifikationer i realtid for øjeblikkelig handling

Planlægning

Programmér din affugter for at optimere energiforbruget.

- Programmér driftstimer og indstillinger
- Justér setpunkter for fugtighed og temperatur
- Opret skabeloner med forskellige setpunkter og ventilatortilstand



Humidity

Temperature

45.6%rh

17.3 °C

◎ 45.0%rh

Dine fordele

Bevar forbindelsen med svært tilgængelige installationer

Installér din Munters-affugter, hvor du har brug for den: indlejret i en brostøje, skjult i en lille kælder eller flere affugtere spredt over et stort geografisk område. Med AirC Connect har du praktisk fjernadgang til systemet på enhver enhed, uanset hvor i verden du befinder dig.





Bevar overblikket, selv under kritiske forhold

I mange brancher og sektorer er præcis temperatur- og fugtighedsstyring afgørende for driften. Med AirC Connect kan du føle dig sikker med live 24/7-overvågning med alarmer, der kræver øjeblikkelig handling – og planlægge vedligeholdelse på en måde, der minimerer forstyrrelser.

Definer dit ideelle klima

Få installeret AirC Connect, så du ikke behøver at være opmærksom på affugterens ydeevne. Skab det perfekte klima til din virksomhed eller dit indendørsmiljø – og lad AirC Connect advare dig, hvis der er noget, der kræver din indgriben.


Maksimal opetid og stabil drift

AirC Connect giver dig mulighed for omhyggeligt at overvåge og følge op på afvigelser og fejl før de bliver til problemer. Dataene hjælper også din Munters-servicetekniker med at handle hurtigere – på stedet eller via fjernadgang. Det giver højere og mere forudsigelig opetid.

Finjustér dine bæredygtighedsresultater


Konfigurer affugterens driftsindstillinger via planlægning for at optimere dit energiforbrug og forbedre bæredygtigheden.





Sådan fungerer det

Når du tilslutter AirC Gateway til en Munters-affugter, uploades de indsamlede data til skyen med Microsoft Azure som serviceudbyder. Disse data kan derefter vises via AirC Connect-grænsefladen på din pc eller mobil.





Tekniske specifikationer for AirC Gateway



Mobilforbindelse

2G-3G og 4G (LTE) – kat. 4

1 SIM-kort medfølger ved forudbetalt abonnement

1 ekstra SIM-kortåbning (ekstraudstyr)

Dobbeltantenne

Rapporteringsintervaller

Konfigurerbar ned til 1 minut

Spring af placeringen

GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS

Datasikkerhed

Kommunikation med X.509-kryptering

SSL-baseret brugergrænseflade

SSL/TLS-baseret cloud-netværk

Sikker MQTT IoT-protokol

Beskyttelse mod indtrængen

IP30

Driftstemperatur

-40 °C til 75 °C

Luftfugtighed under drift

10 % til 90 % ikke-kondenserende

Strømforsyning

9-30 V DC (24 V AC med adapter)

Munters er globalt førende inden for energieffektiv luftbehandling og klimaløsninger. Ved hjælp af innovative teknologier skaber Munters det perfekte klima for kunder i en bred vifte af brancher. Munters har defineret fremtiden inden for luftbehandling siden 1955. I dag producerer og sælger omkring 4.000 medarbejdere vores produkter i over 30 lande.

Læs mere på www.munters.com

Munters forbeholder sig ret til at foretage ændringer i specifikationer, mængder mv. i forbindelse med produktionen eller af andre årsager efter offentliggørelsen.
© Munters AB, 2024