

# DATA OM FUGT

## Tilbehør til MCS300 Sorptionsaffugter

# MCS300



MCS300 i Basisudgave



Mobilt tilbehørssæt til MCS300



MCS300 monteret med mobilsæt

### Produktbeskrivelse – tilbehørssæt

Affugter MCS300, der er beskrevet nærmere i separat datablad, er udviklet primært til mobil anvendelse, men kan også anvendes i stationære installationer.

For at øge anvendeligheden og lette betjeningen har vi udviklet forskellige typer af tilbehør til denne type affugter.

Ved skadeservice, byggeudtørring og andre lignende opgaver, benyttes som oftest flexslanger til transport af både tør- og/eller vådluft.

For at sikre brugeren hurtig og nem tilslutning af sådanne flexslanger er der i dette tilbehørssæt nipler til såvel tørluftsaftgangen (ø125) som vådluftsaftgangen (ø80) på affugteren. Niplen til vådluften er endvidere forsynet med en blænde, der sikrer korrekt luftmængde og temperatur (under regenereringen af affugteren).

Den anden del af det mobile tilbehørssæt består af 4 stk. hjul med bremse og medfølgende bolte til montage under affugteren (monteres i stedet for plasticfødderne).

| Antal | Betegnelse                                      | Artikel nr. |
|-------|---|-------------|
| 1     | Nippel for tørluft, ø125 mm (galvaniseret)      | 46081       |
| 1     | Nippel med blænde for vådluft, ø80 mm (rustfri) | 46082       |
| 4     | Hjul ø100 mm med bremse og bolte M8             | 46083       |
| 1     | Komplet mobilt tilbehørssæt, som ovenstående    | 46080       |


Øget flexibilitet med  
tilbehørssæt

- Flere anvendelsesmuligheder
- Lettere at transportere
- Forenklet installation af affugter
- Simpel og hurtig montage af nipler og overgangsstykker – uden brug af værktøj.

# Tilbehør til MCS300 Sorptionsaffugter



MCS300 i basisudgave, men med overgangsstykker



Overgangsstykker for regenereringsluft og procesluftindtag

## Produktbeskrivelse – overgangsstykker

I forbindelse med såvel mobile affugtningsopgaver som stationære installationer, vil der ofte være behov for overgangsstykker til placering på indsugningerne for regenereringsluft og procesluft. Dette muliggør forbindelse med runde kanaler, spirorør eller flexslanger.

Overgangsstykkerne er udført således at de kan påmonteres affugteren i løbet af få sekunder uden brug af værktøj og skruer. Det betyder bl.a. at affugteren kan transporteres uden disse overgangsstykker påmonteret, hvilket sikrer en lettere håndtering af affugteren.

| Antal | Betegnelse   | Artikel nr. |
|-------|--|-------------|
| 1     | Overgangsstykke for regenereringsluftindtag ø80 mm (rustfri) | 46065       |
| 1     | Overgangsstykke for procesluftindtag, ø125 mm (rustfri)      | 46066       |



Munters A/S, Ryttermarken 4, 3520 Farum, Tlf.: 44 95 33 55, Fax: 44 95 39 55, [www.munters.com](http://www.munters.com), e-mail: [info@munters.dk](mailto:info@munters.dk)

**BELGIEN**  
Munters N.V.  
Aartselaar  
Tel (0) 3 458 2434  
Fax (0) 3 458 2433

**FRANKRIG**  
Munters France SA  
Colombes Principal Cedex  
Tel (0) 1 41 30 00 00  
Fax (0) 1 41 19 00 32

**NORGE**  
Munters Norge A/S  
Oslo  
Tel 2316 5230  
Fax 2229 8058

**SCHWEIZ**  
Munters Trocknungs Service AG  
Zürich  
Tel (0) 1 271 1013  
Fax (0) 1 271 1019

**SVERIGE**  
Munters Europe AB  
Sollentuna  
Tel (0) 8 626 6300  
Fax (0) 8 754 8594

**ØSTRIG**  
Munters Ges.m.b.H  
Wien  
Tel (0) 1 616 42 98  
Fax (0) 1 616 42 98 98

**DANMARK**  
Munters A/S  
Farum  
Tel 44 95 3355  
Fax 44 95 3955

**HOLLAND**  
Munters Vochtbeheersing  
Alphen a/d Rijn  
Tel (0) 172 43 32 31  
Fax (0) 172 44 29 60

**POLEN**  
Munters Poland Sp z o.o.  
Gdansk  
Tel (8) 58 305 35 17  
Fax (8) 58 346 34 53

**SPANIEN**  
Munters Spain SA  
Madrid  
Tel (9) 1 640 0902  
Fax (9) 1 640 1132

**SYDAFRIKA**  
Munters (Pty) Ltd  
Johannesburg  
Tel (0) 11 455 2550 /1/2  
Fax (0) 11 455 2553

**FINLAND**  
Munters OY  
Helsingfors  
Tel (0) 9 8386 0330  
Fax (0) 9 8386 0336

**ITALIEN**  
Munters S.R.L.  
Assago (MI)  
Tel (0)02 488 6781  
Fax (0) 02 488 1171

**SAUDI ARABIEN**  
Hawa Munters  
Riyadh  
Tel (1) 477 1514  
Fax (1) 476 0936

**STORBRITANIEN**  
Munters UK Ltd  
Huntingdon  
Tel (0) 1480 432 243  
Fax (0) 1480 413 147

**TYSKLAND**  
Munters GmbH  
Hamburg  
Tel (0) 40 73416 01  
Fax (0) 40 73416 131