

Tilbehør til MCS300

Tilbehør, der gør installation og brug af MCS-affugteren endnu mere smart og fleksibel

Vægkonsol

Til permanent montering af MCS300-affugteren tilbydes et vægkonsol, der muliggør opsætning af affugteren i ønsket højde.

Tørluftpip

Galvaniseret pip til brug i forbindelse med tilslutning til rør eller slange til distribution af den tørre luft.

Vådluftblænde

Vådluftblænden, udført i rustfrit stål, fungerer som fast "spjæld" til justering af luftstrømmen. Ved permanent installation anbefaler vi et justerbart spjæld (som type Lindab DSU80).



Overgangsstykker

For kanaltilslutning for hhv. regenererings- og procesluft tilbydes overgangsstykker hhv. Ø80mm og Ø125mm. Udført i rustfrit stål.



Placeres affugteren i selve lokalet, der skal affugtes, er der brug for overgangsstykke til regenereringsluften, der tages ind udefra.

Placeres affugteren udenfor selve lokalet i et recirkulerende system, anvendes overgangsstykke på procesluften, der føres ind i affugteren fra lokalet.

Hjul

Til brug i f.eks. saneringsbranchen giver påmonterede hjul (Ø120mm) ekstra fleksibilitet i forbindelse med hurtig flytning af affugteren. Leveres m. møtrikker og bolte.



Produktinformation Tilbehør



Bestillingsnumre:

Vægkonsol, RAL7035	90346010
Tørluftpip, Ø125mm (galvaniseret)	90346081
Vådluftblænde, Ø80mm (rustfri)	90346082
Overgangsstykker (rustfri):	
Reg.luft, Ø80mm	90346065
Procesluft, Ø125mm	90346066
Filterramme MCS300	90346091
Panelfilter MCS300 (Filterklasse M5)	903MCS300-M5
Panelfilter MCS300 (Filterklasse F7)	903MCS300-F7
Hjul, 4 stk. Ø120mm incl. møtrikker og bolte	19043670

Filterramme m. panelfilter

I situationer, hvor der er behov for et bedre filtreringssystem, tilbyder vi en ekstern filterløsning.

Med den eksterne løsning med M5 panelfilter sikres både en højere filtreringsgrad og et større filterareal, dermed forlænges tiden mellem filterskift.

Filterrammen kan, uden form for noget værktøj, eftermonteres på allerede leverede affugtere, ligesom filteret kan udskiftes uden nogen former for værktøj.



Filterrammen er designet så den nemt kan eftermonteres på affugteren.



Når filterrammen er monteret kan panelfilteret skubbes på plads. Hvis affugteren er fast placeret op ad en væg, vil det være nødvendigt at afmontere vådluftkanalen før panelfilteret kan skubbes på plads.



Det eksternt placerede M5 filter sikrer en bedre filtrering og forhindrer dermed flere og finere partikler i at nå rotoren. Dermed forlænges rotorens levetid.



Overgangsstykker kan naturligvis monteres på filterrammen og skydes let på plads i filterrammens skinne.

Følg separat installationsvejledning for montering af den eksterne filterramme. Scan QR-koden for at se installationsvejledning.



Panelfilter, filterklasse F7

I tilfælde, hvor affugteren er installeret i et meget saltholdigt miljø, f.eks. kystnært eller off-shore, anbefales brug af F7 filtre for at sikre en bedre beskyttelse af affugterens rotor.

Munters A/S
Ryttermarken 2A
3520 Farum
Tel +45 4495 3355
Fax +45 4495 3955
info@munters.dk

Tilbehør



Bestillingsnumre:

Vægkonsol, RAL7035 90346010

Tørluftnippel, Ø125mm
(galvaniseret) 90346081

Vådluftblænde,
Ø80mm (rustfri) 90346082

Overgangsstykker (rustfri):
Reg.luft, Ø80mm 90346065
Procesluft, Ø125mm 90346066

Filterramme MCS300 90346091

Panelfilter MCS300 (Filterklasse M5) 903MCS300-M5

Panelfilter MCS300 (Filterklasse F7) 903MCS300-F7

Hjul, 4 stk. Ø120mm incl. møtrikker og bolte 19043670