


Wall Guide Kit
Kit Guida a Muro
Kit Rail Mural
Wandführungs-
kit
Kit Guida a Muro
Kit Guia de Parede

Wall Guide Kit for Munters MWI



Ag/MIT/ImEN-2822-09/21 Rev 1.0



- GB** *Assembly and installation instructions*
- I** *Istruzioni di assemblaggio e installazione*
- F** *Instructions d'assemblage et d'installation*
- D** *Anweisungen für den Zusammenbau und die Installation*
- E** *Instrucciones de ensamblaje e instalación*
- P** *Instruções de montagem e instalação*

Simbols meaning / Significato dei simboli / Signification des symboles / Bedeutung von Symbolen / Significado de los símbolos / Significado dos símbolos

GB





I

F

D

E

P

	Caution	Attenzione	Attention	Achtung	Atención	Atenção
	The use of protective gloves is compulsory	È obbligatorio utilizzare i guanti protettivi	L'utilisation de gants de protection est obligatoire	Die Verwendung von Schutzhandschuhen ist vorgeschrieben	Es obligatorio utilizar guantes de protección	O uso de luvas de proteção é obrigatório
	Eye protection is compulsory	È obbligatorio proteggere gli occhi	La protection des yeux est obligatoire	Die Augen müssen geschützt werden	Es obligatorio proteger los ojos	A proteção dos olhos é obrigatória
	Compulsory safety footwear	Calzature di sicurezza obbligatorie	Chaussures de sécurité obligatoires	Vorschriftsmäßige Sicherheitsschuhe	Calzado de seguridad obligatorio	Calçado de segurança obrigatório

Index / Indice / Index / Index / Index / Index


SIMBOLS MEANING / SIGNIFICATO DEI SIMBOLI / SIGNIFICATION DES SYMBOLES / BEDEUTUNG VON SYMBOLEN / SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS / SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS2

PART LIST / ELENCO DELLE PARTI / LISTE DES PIÈCES / VERZEICHNIS DER TEILE / LISTADO DE LAS PARTES / LISTA DE PEÇAS4

OP01 WALL RAIL MOUNTING / FISSAGGIO GUIDA A MURO / FIXATION RAIL MURAL / WANDBEFESTIGUNG FÜHRUNG / FIJACIÓN GUÍA DE PARED / FIXAÇÃO DE CALHA DE PAREDE5


OP02 FASTENING AND ADJUSTMENT OF OPENING CONTROL / FISSAGGIO E REGISTRO COMANDO APERTURA / FIXATION ET RÉGLAGE DE LA COMMANDE D'OUVERTURE / BEFESTIGUNG UND EINSTELLUNG DES ÖFFNUNGSBEFEHLS / FIJACIÓN Y REGISTRO DEL COMANDO DE APERTURA / FIXAÇÃO E AJUSTE DO CONTROLO DE ABERTURA6

Part list / Elenco delle parti / Liste des pièces / Verzeichnis der Teile / Listado de las partes / Lista de peças



Item	Description (GB)	Descrizione (I)	Description (F)	Beschreibung (D)	Descripción (E)	Descrição (P)	Q. Inlet	Q. Box
7	Wall guide	Guida a muro	Rail mural	Wandführung	Guía de pared	Guia de parede	1	6
8	Rope	Corda	Corde	Schnur	Cuerda	Corda	1	6
9	Clamp	Morsetto	Étau	Klemme	Abrazadera	Braçadeira	1	6
10	M6x25 Hexagon Bolt	Vite TE M6x25	Vis TE M6x25	TE-Schraube M6x25	Tornillo de cabeza hexagonal M6x25	Parafuso TE M6x25	1	6
11	M6 Square nut	Dado quadrato M6	Écrou carré M6	Quadratische Mutter M6	Tuerca cuadrada M6	Porca quadrada M6	1	6
12	Washer Ø6,4	Rondella Ø6,4	Rondelle Ø6,4	Unterlegscheibe Ø6,4	Arandela Ø6,4	Anilha Ø6,4	1	6

OP01 Wall rail mounting / Fissaggio guida a muro / Fixation rail mural / Wandbefestigung Führung / Fijación guía de pared / Fixação de calha de parede



⚠ Caution! Fasteners shown in the illustration are NOT supplied. Choose them appropriately for the support on which the MWI is to be installed.

GB

⚠ Attenzione! Fissaggi rappresentati nell'illustrazione NON vengono forniti. Sceglierli in modo adeguato al supporto sul quale l' MWI verrà installato.

I

⚠ Attention! Les fixations illustrées ne sont PAS fournies. Les choisir en fonction du support sur lequel on installera le MWI.

F

⚠ Achtung! Die in der Zeichnung dargestellten Befestigungen werden NICHT geliefert. Wählen Sie sie auf geeignete Weise für die Stütze aus, auf der das MWI installiert wird.

D

⚠ Atención! Las fijaciones representadas en la ilustración NO están incluidas. Escójalas de forma adecuada en relación con el soporte sobre el que se instalará el MWI.

E

⚠ Atenção! As fixações mostradas na ilustração NÃO são fornecidas. Escolha-os adequadamente para o meio no qual a MWI será instalada.

P


PPE/DPI/EPI/PSA/DPI/DP




Tools/Utensili/Ustensiles/Werkzeuge/Instrumentos/Ferramentas



OP02 Fastening and adjustment of opening control / Fissaggio e registro comando apertura / Fixation et réglage de la commande d'ouverture / Befestigung und Einstellung des Öffnungsbefehls / Fijación y registro del comando de apertura / Fixação e ajuste do controlo de abertura



PPE/DPI/EPI/PSA/DPI/DP		
Tools/Utensili/Ustensiles/Werkzeuge/Instrumentos/Ferramentas		





Ag/MIT/ImEN-2822-09/21 Rev 1.0

Munters Italy S.p.A

Strada Piani, 2
18027 Chiusavecchia (IM), Italy
Tel: +39 0183 52 11
Fax: +39 0183 521 333
email: info@munters.it

www.munters.com

For production or other reasons, after publication © Munters AB, 2021 reserves the right to make changes to specifications, quantities, etc. // Per motivi di produzione o di altro tipo, successivamente alla pubblicazione © Munters AB, 2021 riserva il diritto di apportare modifiche a specifiche, quantità, ecc... // Pour des raisons de production ou autres, après publication © Munters AB, 2021 se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications, aux quantités, etc. // Aus Produktions- oder anderen Gründen behält sich Munters AB, 2021 nach der Veröffentlichung © Munters AB, 2021 das Recht vor, Änderungen an Spezifikationen, Mengen usw. vorzunehmen. // Por motivos de producción o de otro tipo, después de la publicación, © Munters AB 2021 se reserva el derecho de realizar cambios y modificaciones de las especificaciones, cantidades, etc. // Por motivos de produção ou de outro tipo, posteriores à publicação a © Munters AB, 2021 reserva-se o direito de realizar modificações nas especificações, quantidade, etc.