



Produktdatenblatt
ComDry M190Y
Sorptionentfeuchter

- Produktaktualisierung mit neuem, leisere Gebläse
- Geräuschpegel reduziert von 65 dB(A) auf 58 dB(A)



- Kompakt
- Leicht
- Feuchtigkeits-/Temperatursensor
- Schnelle Trocknung
- Robust
- Zuverlässig
- Energieeffizient
- kW-Zähler
- Optionale Fernsteuerung



ComDry M190Y

Die Sorptionentfeuchter der ComDry-Reihe stehen für hohe Trocknungsleistung, Zuverlässigkeit und geringen Energieverbrauch. Das stabile Gehäuse ist äußerst korrosionsbeständig, und aufgrund seiner Robustheit kann der Entfeuchter in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Außerdem lässt er sich gut stapeln und transportieren.

Die ComDry-Reihe aus dem Hause Munters eignet sich besonders gut bei Wasser- und Brandschadensanierungen sowie in Archiven, Wasserversorgungsanlagen und in der Baubranche. ComDry-Geräte können auch zur Reduzierung der relativen Luftfeuchtigkeit in Lagerräumen, Kellern, Archiven und anderen begrenzten Räumen eingesetzt werden.


Der Munters ComDry M190Y ist dank schnellem und einfachem Filterwechsel leicht zu warten und somit die ideale Wahl für Konservierungsanwendungen.

Alle Munters-Entfeuchter sind mit einer eigens von Munters entwickelten Rotortechnik versehen, die sich durch eine hohe Adsorptionsleistung auszeichnet. Die flexible Konstruktion und hohe Leistung des Rotors machen ihn für nahezu jeden Einsatzbereich geeignet.



ComDry M190Y

Abmessungen



1. Prozesslufteinlass

2. Trockenluftauslass

3. Feuchtluftauslass

Breite A	Tiefe B	Höhe C	Trockenluftauslass	Feuchtluftauslass	Gewicht
445 mm	270 mm	365 mm	100 mm	50 mm	11,5 kg

Die Maße im Diagramm dienen nur als Referenz.
Skalierte Maßzeichnungen sind von Munters erhältlich.

- Robustes Aluminium-/Kunststoffgehäuse
- Leicht
- Integrierter Feuchtigkeits-/Temperatursensor
- Feuchtigkeitsregelung
- Multifunktionale Steuerung zeigt RH (%), X (g/KG) oder Dp (oC) an
- Rücksetzbarer kW- und Stundenzähler
- Anschluss für externen Sensor
- Filterwechsel ohne Werkzeug
- 2,75-m-Gummiaderleitung
- Modulierendes Heizgerät


Zusatzausrüstung

- Externer Sensor
- Externe Signal-Box
 - Fern-Ein-/Abschaltung
 - Betrieb
 - Alarm
- Fernsteuerung über externes Steuerpult
- Zuluftkanal
- Wandkonsole

Technische Daten

Trockenluft		
Maximaler Luftstrom	225	m ³ /h
Nennluftstrom bei 60 Pa	190	m ³ /h
Maximaler statischer Druck	250	Pa
Regenerationsluft		
Nennluftstrom	30	m ³ /h
Statischer Druck bei Nennluftstrom	90	Pa
Gesamtleistung, Spannung und Stromstärke		
Gesamtleistung	0,95	kW
Heizleistung	0,84	kW
230 V 1-50/60 Hz	4,1	A
115 V 1-50/60 Hz	8,3	A
Energieverbrauch 20 °C, 60 %	1,51	(kWh/kg)
Sonstige technische Daten		
Betriebstemperatur	-20/+40	°C
IEC-Schutzklasse	33	Geräte-IP
IEC-Schutzklasse, Steuerplatine	54	IP
Filterklasse	G3	-
Max. Geräuschpegel	58	dB(A)

Entfeuchtungsleistung



Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie www.munters.com



Australien Telefon +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au **Belgien** Telefon +32 1528 5611, info@muntersbelgium.be **Brasilien** Telefon +55 41 3317 5050, munters@com.br **China** Telefon +86 10 8048 3493, info@munters.com.cn **Dänemark** Telefon +45 4495 3355, info@munters.dk **Deutschland** Telefon +49 4087 96900, mgd@munters.de **England** Telefon +44 1480 432 243, dryair@munters.co.uk **Finnland** Telefon +358 20 776 8230, laitemyynit@munters.fi **Frankreich** Telefon +33 1 3411 5757, dh@munters.fr **Indien** Telefon +91 20 668 18 900, info@munters.in **Italien** Telefon +39 0183 52 11, marketing@munters.it **Japan** Telefon +81 3 5970 0021, mkk@munters.co.jp **Kanada** Telefon +1 905 564 6466, dhinfo@munters.com **Korea** +82 2761 8701, munters@munters.co.kr **Mexiko** Telefon +52 81 8262 5400, munters@munters.com.mx **Niederlande** Telefon +31 172 433231, vochtbeheersing@munters.nl **Österreich** Telefon +43 1 6164298-92-51, luftentfeuchtung@munters.at **Polen** Telefon +48 58305 3517, dh@munters.pl **Schweden** Telefon +46 8 626 63 00, avfuktning@munters.se **Schweiz** Telefon +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch **Singapur** Telefon +65 6744 6828, info@munters.com.sg **Spanien** Telefon +34 91 640 09 02, marketing@munters.es **Südafrika** Telefon +27 11 971 9700, info@munters.co.za **Thailand** Telefon +66 2642 2670, info@munters.co.th **Tschechische Republik** Telefon +420 775 569 657, info@munters-odvlhcovani.cz **Türkei** Telefon +90 262 751 3750, info@muntersform.com **USA** Telefon +1 978 241 1100, dhinfo@munters.com **Vereinigte Arabische Emirate** +971 4 8809295, middle.east@munters.com **Vietnam** Telefon +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com

