

ML-Serie

Sorptieontvochtiger



Productbeschrijving

De ML1350 sorptie-ontvochtiger is ontworpen om efficiënt te ontvochtigen tot lage vochtgehalten. Hij is voorzien van een interne, afgesloten rotor-eenheid. De rotorbehuizing bestaat uit duurzaam, warmtebestendig kunststof en bevat geïsoleerde secties die voor een nauwkeurige balans tussen ontvochtigings-, regeneratie- en warmteterugwinnings-luchtstromen zorgen. Het robuuste metalen frame en de toegangspanelen zijn vervaardigd van corrosiebestendig Aluzink®.

Het elektrische regelsysteem voldoet aan de EN 60204 (IEC204) normen. De elektrische componenten zijn bevestigd op elektrische geleiderails en zijn vervaardigd van halogeen-vrij kunststof. Het elektrische systeem is ontworpen voor max. 690 V en 60 °C. De ML-ontvochtigers voldoen aan zowel de geharmoniseerde Europese normen als aan de CE markeringspecificaties.

Munters Rotortechnologie

De sorptierotor is vervaardigd van geribd composietmateriaal dat op uiterst effectieve wijze waterdamp aantrekt en vasthoudt. Elke Munters-ontvochtiger maakt gebruik van een unieke rotortechnologie. Luchtstromen, luchtomstandigheden, rotorsecties en rotor-toerentallen worden optimaal aangepast aan specifieke toepassingen. Een innovatief regelsysteem zorgt voor optimaal stroomverbruik van de unit.

Een kenmerk van de ML-rotortechnologie wordt gevormd door een extra rotorsector met hoge capaciteit, die tegelijkertijd warmte terugwint, waardoor het stroomverbruik effectief verminderd wordt.

PRODUCTINFORMATIE

ML1350

Kenmerken


- Geavanceerd bedieningspaneel - foutmeldingsweergave.
- Unieke kunststof rotorcovers 100% corrosie-bestendig.
- Ontvochtigd efficiënt tot -20°C
- Ontvochtigd tot lage dauwpunten.
- Uitwisselbaar voor - en achterpaneel - gemakkelijk te installeren.



Model ML1350

Diagrammatenmaten dienen slechts ter referentie.

AutoCAD-tekeningen op schaal zijn verkrijgbaar in het Munters DryCapprogramma.



Breedte (A)	Diepte (B)	Hoogte (C)	Diam. (D)	Diam. (E)	Gewicht
715 mm	590 mm	1510 mm	250 mm	160 mm	160 kg

Technische specificaties

Proceslucht

Nominale luchtstroom (m ³ /h)	1350
Beschikbare statische druk (Pa)	300

Regeneratielucht

Nominale luchtstroom (m ³ /h)	490
Beschikbare statische druk (Pa)	300

Totaal vermogen, spanning en stroom

Totaal vermogen (kW)	15,16
380V 3-50Hz (A)	24,4
380V 3-60Hz (A)	24,9
400V 3-50Hz (A)	23,6
415V 3-50Hz (A)	23,1
0V 3-60Hz (A)	22,3
460V 3-60Hz (A)	21,7
480V 3-60Hz (A)	21,1
500V 3-50Hz (A)	18,7


Diverse gegevens

Bedrijfstemperatuur (°C)	-20/+40
Geluidsniveau in de ruimte Lw(A) dB, alle in- en uitlaten aangesloten	83
Luchtfilter, standaard	G3
IEC beschermingsklasse (unit)	IP33
IEC beschermingsklasse (elektrisch)	IP54

Ontvochtigingscap.

Capaciteit bij benadering in kg/u. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Munters-lev. of kunt u het Munters DryCap-programma raadplegen.

Ontvochtigingscapaciteit, kg/u



Opties

- Bedrijfsurenteller (controleert het aantal uren dat het systeem operationeel is).
- Filteralarm
- Rotor stop alarm
- Vochtigheids-regelsysteem met alarm en display.
- Roestvrijstalen behuizing.

Munters Vochtbeheersing
P.O. Box 229
2400 AE Alphen a/d Rijn
Tel +31 172 43 32 31
Fax +31 172 44 29 60
Email: vochtbeheersing@munters.nl
www.munters.nl

