

# Série MLT

## Déshumidificateurs



### Description du produit

Le MLT800 est un déshumidificateur par adsorption, économe en énergie, destiné à déshumidifier d'importantes quantités d'air. Les déshumidificateurs de la série MLT sont conçus de telle sorte que le traitement de l'air s'effectue à l'intérieur d'une roue hermétiquement fermée. Celle-ci comporte un cloisonnement entièrement étanche en plastique durci résistant à la chaleur dont les secteurs indépendants ont pour but de moduler chaque débit d'air de déshumidification, régénération et récupération de chaleur. La résistance des matériaux et la protection anti-corrosion sont optimisées du fait que le châssis du déshumidificateur et le panneau extérieur démontables sont fabriqués en série en Aluzink® émaillé au four.

L'équipement électrique répond à la norme EN 60204 (IEC204) et les composants électriques, groupés sur des rails, sont en plastique sans halogène. Le système électrique est prévu pour des tensions jusqu'à 690V et une température ambiante de 60°C. Les déshumidificateurs de la série MLT sont construits conformément aux normes européennes harmonisées et aux spécifications techniques exigées pour le label CE

### Technologie de la roue Munters

Les roues à adsorption Munters sont fabriquées en matériau composite ondulé comportant des substances hygroscopiques efficaces. Chaque déshumidificateur Munters bénéficie d'une technologie de roue spécialement adaptée, c'est-à-dire que les débits d'air, l'état de l'air, les secteurs de roue et le régime de la roue ont été optimisés en vue des applications spécifiques du déshumidificateur. Une technique de régulation étudiée permet au déshumidificateur d'utiliser au maximum l'énergie fournie. Ce qui caractérise la technologie de la roue de la série MLT, c'est un secteur de roue supplémentaire qui permet d'une part une augmentation de capacité, d'autre part une récupération de chaleur, et donc une réduction de la puissance consommée.

## FICHE DE PRODUITS

# MLT800

### Caractéristiques


- Panneau de configuration - Ecran de diagnostic.
- Important débit d'air.
- Consommation d'énergie minimale.
- Enveloppe de roue en plastique 100% résistant à la de corrosion.
- Déshumidification efficace jusqu'à -20°C.
- Panneaux avant et arrière interchangeables – Installation facilitée.



## Model MLT800

Dessin ci-dessous uniquement comme référence pour le tableau des cotes.

Des dessins AutoCad cotés à l'échelle sont inclus dans le programme DryCap de Munters.



Largeur (A)	Prof. (B)	Hauteur (C)	Diam. (D)	Diam. (E)	Poids
715 mm	590 mm	1310 mm	160 mm	100 mm	125 kg

## Caractéristiques techniques

### Air de process

Débit d'air nominal (m <sup>3</sup> /h)	800	Filtre à air, standard	G3
Pression statique disponible (Pa)	200	Classe de protection électrique (carénage)	IP33
		Classe de protection électrique (panneau él)	IP54

### Air de régénération

Débit d'air nominal (m <sup>3</sup> /h)	155
Pression statique disponible (Pa)	200

### Puissance électrique, tension et courant consommé

Puissance électrique (kW)	5,12
220V 3-50Hz (A)	14,9
220V 3-60Hz (A)	15,4
230V 3-50Hz (A)	14,9
230V 3-60Hz (A)	15,0
380V 3-50Hz (A)	8,6
380V 3-60Hz (A)	8,9
400V 3-50Hz (A)	8,5
415V 3-50Hz (A)	8,4
440V 3-60Hz (A)	7,8
460V 3-60Hz (A)	7,6
480V 3-60Hz (A)	7,5
500V 3-50Hz (A)	6,9


### Autres caractéristiques techniques

Domaine d'application normal (°C)	-20/+40
Niveau de puissance acoustique de la salle Lw(A) db, entrées et sorties canalisées	67

## Capacité de déshumidification

Diagramme simplifié pour une capacité approximative en kg/h. Pour une information plus détaillée, veuillez consulter le bureau Munters le plus proche ou le programme DryCap de Munters.

Capacité de déshumidification, kg/h



## Options

- Compteur indiquant le nombre d'heures de fonctionnement de l'unité
- Alarme pour filtre encrassé
- Alarme pour arrêt de la roue
- Système électronique de régulation de l'humidité avec alarme et écran d'affichage, voir fiche de produit de RH98
- Condenseur refroidi par air, voir fiche de produit de MLT800L
- L'unité peut être livrée avec carénage en tôle d'inox brossé.

Munters France SAS  
106, Boulevard Héloïse  
F-9581 Argenteuil Cedex  
Tel +33 1 3411 5757  
Fax +33 1 3411 5758  
Email: dh@munters.fr  
www.munters.fr

