



Munters Kondensations-
Luftentfeuchter der MK-Serie
Stark, sparsam, umweltfreundlich

Vorteile

- Robuste Konstruktion, ergonomisches Design
- Digitales Multifunktions-Display zur Anzeige der Betriebsstunden, Umgebungsbedingungen, Einstellwerte, Stromverbrauch etc. (nicht MK200)
- Wasserbehälter mit Schlauchanschluss und Griffmulden (MK90D nur mit Schlauchanschluss)
- Einfach in der Handhabung durch große Transporträder und Haltebügel
- Sparsam im Energieverbrauch durch Rotationskompressor (ab MK30D)
- Umweltfreundliches Kältemittel
- Automatisches Abtausystem
- Servicefreundlicher Aufbau

Munters Kondensations-Luftentfeuchter der MK-Serie

Stark, sparsam, umweltfreundlich

Mit der MK-Serie hat Munters eine neue Generation Luftentfeuchter für den mobilen Einsatz im Angebot. Diese Geräte arbeiten nach dem Kondensationsprinzip und zeichnen sich durch einfache Handhabung und hohe Leistung aus.

Die Entfeuchter eignen sich besonders gut für den mobilen Einsatz zur Korrosions- und Schweißwassererhöhung in Wasserwerken, aber auch zur Luftentfeuchtung in Lagerräumen, Kellern, Archiven etc. Die automatische Abtafunktion gewährleistet den Dauereinsatz auch bei niedrigen Raumtemperaturen.

Geräte der MK-Serie gibt es in fünf verschiedenen Größen mit unterschiedlicher Entfeuchtungsleistung.




MK200

MK30D

MK45D

MK60D

MK90D



Kälte-Luftentfeuchter

Technische Daten der MK-Serie

Typ			MK200	MK30D	MK45D	MK60D	MK90D
Einsatzbereich	Feuchtigkeit	% r.F.	30 - 90	40 - 100	40 - 100	40 - 100	40 - 100
	Temperatur	° C	2 - 35	3 - 33	3 - 33	3 - 33	3 - 33
Entfeuchtungsleistung	30°C, 80% r.F.	l/24h	13,5	30	39	62	94
	20°C, 60% r.F.	l/24h	6,8	13	22	29	41
	10°C, 70% r.F.	l/24h	3,4	6,0	9,6	16,8	32,4
Luftvolumenstrom		m³/h	196/342	250	350	725	1000
Netzanschluss		V/Hz	1x230/50	1x230/50	1x230/50	1x230/50	1x230/50
Leistungsaufnahme	max.	kW	0,25	0,59	0,81	1,12	1,65
Stromaufnahme	max.	A	1,1	2,7	3,6	4,9	7,2
Spezifische Entfeuchtungsleistung	30°C, 80% r.F.	kWh/l	0,33	0,47	0,50	0,43	0,42
	20°C, 60% r.F.	kWh/l	0,52	0,85	0,68	0,66	0,71
Kältemittel			R290	R134a	R407C	R407C	R407C
Wasserbehälter/ Stutzen		L	11,4	7	14	14	1/2"
Schallpegel		dB(A)	38/60	56	59	62	62
Abmessungen (mit Handbügel und Rädern)	Breite	mm	345	414	530	530	648
	Tiefe	mm	495	506	539	539	616
	Höhe	mm	527	736	822	903	977
Gewicht		kg	23	32	43	47	62

Ausführungsmerkmale

Fahrbar	X	X	X	X	X
Ventilator, 2-stufig	X	-	-	-	-
Automatische Abtauung	X	X	X	X	X
Elektronische Steuerung	X	X	X	X	X
Digitales Multifunktions-Display	-	X	X	X	X
kW h- und Betriebsstundenzähler	-	X	X	X	X
Integrierter Hygrostat	X	X	X	X	X
Anschlussmöglichkeit für externen Hygrostaten	-	X	X	X	X
Wassersammelbehälter	X	X	X	X	-
Schlauchanschlussstutzen 1/2"	X	X	X	X	X
Stapelbar	-	X	X	X	-



Weitere Informationen finden
Sie unter munters.com

Australia Phone +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au **Austria** Phone +43 1 6164298-92-51, lufentfeuchtung@munters.at **Belgium** Phone +32 1528 5611, info@muntersbelgium.be **Brazil** Phone +55 41 3317 5050, munters@com.br **Canada** Phone +1 905 564 6466, dhinfo@munters.com **China** Phone +86 10 8048 3493, info@munters.com.cn **Czech Republic** Phone +420 775 569 657, info@munters-odvlhcovani.cz **Denmark** Phone +45 4495 3355, info@munters.dk **Finland** Phone +358 20 776 8230, laitemyyni@munters.fi **France** Phone +33 1 3411 5757, dh@munters.fr **Germany** Phone +49 4087 96900, mgd@munters.de **India** Phone +91 20 668 18 900, info@munters.in **Italy** Phone +39 0183 52 11, marketing@munters.it **Japan** Phone +81 3 5970 0021, mkk@munters.co.jp **Korea** +82 2761 8701, munters@munters.co.kr **Mexico** Phone +52 81 8262 5400, munters@munters.com.mx **Netherlands** Phone +31 172 433231, vochtbeheersing@munters.nl **Poland** Phone +48 58305 3517, dh@munters.pl **Singapore** Phone +65 6744 6828, info@munters.com.sg **South Africa** Phone +27 11 971 9700, info@munters.co.za **Spain** Phone +34 91 640 09 02, marketing@munters.es **Sweden** Phone +46 8 626 63 00, avfukning@munters.se **Switzerland** Phone +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch **Thailand** Phone +66 2642 2670, info@munters.co.th **Turkey** Phone +90 262 751 3750, info@muntersform.com **UAE** +971 4 8809295, middle.east@munters.com **United Kingdom** Phone +44 1480 432 243, dryair@munters.co.uk **USA** Phone +1 978 241 1100, dhinfo@munters.com **Vietnam** Phone +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com



Munters GmbH

Deutschland: Tel. +49 (0) 40 879690-0 - mgd@munters.de
Österreich: Tel. +43 (0) 1 616 4298-9251 - lufentfeuchtung@munters.at
Schweiz: Tel. +41 (0) 52 343 8886 - E-Mail: info.dh@munters.ch