

Ficha del producto

# Munters MLT350

Deshumidificador  
con AirC 800



## Características

- Moderno sistema de control AirC 800
- Ocupa muy poco espacio
- Gran variedad de caudales
- Mínimo consumo energético
- El alojamiento del rotor único, construido en plástico de gran resistencia y 100% resistente a la corrosión
- Gran capacidad de deshumidificación hasta -20°C
- Comunicaciones y control externo
- Supervisión y control remoto

El deshumidificador MLT350 con control AirC 800 está diseñado para la deshumidificación eficiente del aire en aplicaciones con bajo contenido de humedad.

Y está equipado con una unidad de rotor interna completamente hermética. La cubierta del rotor está fabricada en plástico termoestable de larga duración y dispone de secciones estancas que equilibran los caudales de aire de deshumidificación, reactivación y recuperación de calor. Su robusto bastidor de metal conformado y sus paneles de acceso están fabricados en material resistente a la corrosión.

Los componentes eléctricos montados en barras colectoras, están fabricados en plástico sin halógeno.

Los deshumidificadores de la serie ML cumplen con las especificaciones del mercado CE, la directiva RoHS y las siguientes normas europeas:

- EU 60204-1:2018
- EU 61000-6:2019
- EN IEC 61000-6-3:2021

# Munters MLT350


## Deshumidificador con AirC 800

### Dimensiones

A: Ancho	575 mm
B: Profundidad	420 mm
C: Altura	965 mm
D: Diam.	125 mm
E: Diam.	80 mm
Peso	61 kg

1. Aire de proceso
2. Aire seco
3. Aire de reactivación
4. Aire húmedo

Diagrama con las medidas de referencia.



### Especificaciones técnicas


Aire de proceso		
Caudal nominal	(m <sup>3</sup> /h)	350
Presión estática disponible	(pa)	200
Aire de reactivación		
Caudal nominal	(m <sup>3</sup> /h)	67
Presión estática disponible	(pa)	200
Datos técnicos adicionales		
Temperatura de funcionamiento	(°C)	-20/+40
Nivel de ruido Lw(A) dB, con todas las entradas y salidas conducidas	-	61
Filtro de aire, estándar	-	G4
Grado de protección eléctrica (panel eléctrico)	-	IP33
Grado de protección eléctrica (unidad)	-	IP54

Potencia total, tensión y corriente (amperios y fases)		
Potencia total, eléctrica	(kW)	2,05
220V 1-50Hz	(A)	9,9
230V 1-50Hz	(A)	9,5
240V 1-50Hz	(A)	9,2

### Opciones

- Comunicación via Modbus, BACnet o Lon
- Sensor de punto de rocío
- Controles externos
- Caja de filtros M5 o F7
- Entrada de aire de proceso aislada
- Construcción reversible
- Fabricado en acero inoxidable
- AirC Wireless
- AirC Connect

### Capacidad de deshumidificación



Encuentre su oficina de Munters más cercana en [www.munters.com](http://www.munters.com)

Munters se reserva el derecho a modificar las especificaciones, las cantidades, etc. por motivos de fabricación u otras causas. © Munters AB, 2025