

Revolution LGR

Kondensaffugter

I over et halvt århundrede har Munters været den førende pioner inden for fugtkontrol, og vi er kun lige begyndt.

Egenskaber

- Høj kapacitet ift. størrelsen
- Kompakt design/kan stables 3 ovenpå hinanden
- Indbygget controller med mange funktioner
- To fugt- og temperaturfølere
- Indbygget pumpe
- Timetæller (total og pr. job)
- Energimåler (kWh)
- Bløde plastråbånd
- Kan også til anvendes til permanente installationer

Denne helt nye teknologi (LGR), som er baseret på dobbelte køleflader, sikrer 33-50% højere affugtningskapacitet sammenlignet med andre kondensaffugtere med samme installerede effekt.

Teknologien muliggør at Revolution - modsat konventionelle kondensaffugtere - også har høj affugtningskapacitet selv ved lavere værdier for temperaturer og luftfugtighed.

Revolutions kabinet er udført i støjdæmpende slyng-støbt plast med livtidsgaranti, og det smarte design tillader at op til 3 affugtere kan stables ovenpå hinanden. Det sikrer hurtigere og effektiv pakning af varebilen samt pladsbesparelse ved opbevaring.

Den indbyggede pumpe med 6 m løftehøjde gør Revolution anvendelig også i dybe kælderrum uden adgang til afløb og med den indbyggede job- og total-timetæller samt energimåler er afregning let og præcis.

Helt usædvanligt for en kondensaffugter i denne prisklasse er Revolution udstyret med en indbygget controller med mange funktioner, bl.a. udlæsning direkte i ΔX (mængde fjernet vand i g/kg). I tilfælde af en alarm vil en specifik fejlkode vises i displayet.



Tekniske specifikationer:

Model	Revolution
Bestillingsnr.	160045 (F413)
Spænding	230V
Strømstyrke	3,1 A
Nominel effekt	0,71 KW
Højde x bredde x dybde	44,7 x 31,8 x 54,6 cm
Vægt	29,5 kg
Netledningslængde	7,6 m
Affugtningskapacitet:, max	66 L/døgn
Affugtningskapacitet AHAM	38 L/døgn
Anvendelsesområde	1-38°C
Luftmængde (målt):	max. 305 m ³ /h
Konstruktion:	Slyngstøbt polyethylen m. livtidsgaranti



Displayet er det samme som på den mindre Revolution affugter og er yderst brugervenligt.

Anvendelsesområder:

Revolution er en helt usædvanlig, højeffektiv kondensaffugter, der kan anvendes til permanente installationer men er specielt designet til alle former for saneringsopgaver. Det meget kompakte og lave design gør Revolution særdeles velegnet til affugtning i eksempelvis krybekældre og mindre rum som køkken og baderum. En 7,6 m lang netledning og 12,2 m drænslange sikrer fleksibel og hurtig opsætning af affugteren.

Pladsbesparende

Revolutions kompakte design kombineret med den høje kapacitet betyder, at man behøver meget mindre plads i bilen og på opstillingsstedet i forhold til konventionelle kondensaffugtere.

Revolutions kapacitet er den samme som - eller højere - end affugtere, der fysisk er 2-3 gange større.

Nem at håndtere

2 stk. Revolution passer lige på en sækkevogn og under opbevaring og transport er kabel og drænslange rullet op og ophængt i stropper på siden af kabinettet.

Filterskift foregår nemt og uden værktøj og den smudsafvisende og antimikrobiologisk beskyttede overflade er nem at rengøre.

Der er livstidsgaranti på selve kabinettet.



Opbevaringsrum til både netledning og drænslange



Kun 6,5 cm dyb i sammenklappet tilstand

Bestillingsnumre:

Revolution LGR, Kondensaffugter
160045

1 stk. filter for Revolution LGR
160046

Pakke m. 24 stk. filtre for Revolution LGR-LoW
160046-1

Alu-sækkevogn, sammenklappelig (mål:
488x765/1090mm) 160047

Overgangsstykke/lyddæmper Ø160mm
160045-2

Dit nærmeste Munters-kontor:

Munters A/S

Ryttermarken 2A
3520 Farum
4495 3355
info@munters.dk
www.munters.com

Kista Munters HQ

Borgarfjordsgatan 16
164 40 Kista
Sverige
+46 (0)8-626 63 00
kundservice.avfuktning@munters.se
www.munters.com

Munters

Danholmen 25
3128 Nøtterøy
Norge
+47 466 79 900
info.no@munters.com
www.munters.com

Munters Finland Oy

Hakamäenkuja 3
FI-01510 VANTAA
Finland
+358 207 768 230
laitemyynti@munters.fi
www.munters.com