



Munters DSS Pro

Det næste niveau af affugtning



Velkommen til det næste niveau af affugtning

Munters DSS Pro repræsenterer et evolutionært spring frem i forhold til det markedsførende Munters DSS-system med ydelsesopgraderinger, der gør en reel forskel. Det er velegnet til en lang række industrier, herunder de specifikke krav til medicinal-, fødevarer- og batterianvendelser takket være dens førende affugtningseffektivitet i sin klasse.

Munters DSS Pro er nu udstyret med vores nye AirPro-kabinet og er velegnet til både indendørs og udendørs installation. Det nye kabinet byder på en række fordele, fra betydeligt forbedret holdbarhed til færre luftlækager og lavere energiforbrug. Alt dette får Munters DSS Pro til at præstere optimalt i endnu længere tid end nogensinde før, hvilket giver dig varig effektivitet og, endnu vigtigere, ro i sindet.

Den mere bæredygtige løsning

Som opfinder af sorptionshjulet ved Munters, hvad der skal til for at udvikle det allerbedste inden for affugtningsteknologi. Med Munters PowerPurge-teknologi får du den enestående ydeevne, du har brug for, med uovertruffen energieffektivitet.

Til visse anvendelser kan Munters Green PowerPurge hjælpe dig med at bruge op til 30 % mindre energi. Munters DSS Pro er også klar til bæredygtig energi, hvilket betyder, at overgangen bliver problemfri, hvis du beslutter dig for at skifte til vedvarende energi.

Bedre til dine behov

Ud over den forbedrede ydeevne og holdbarhed har Munters DSS Pro også et mindre fysisk fodaftryk. Det gør systemet mere praktisk at installere og kan potentielt øge den plads, du har til de dele af din virksomhed, der genererer indtægter.

Mere end et system

Med Munters får du mere end blot brancheførende løsninger. Du får også en partner med den viden og ekspertise, der skal til for at sikre, at dit indeklima altid er præcist, som det skal være. Vi støtter dig hele vejen fra design og tilbud til den løbende service, du har brug for, fra vores kontorer over hele verden.



Mød DSS Pro

Alt i et

Munters DSS Pro er den fleksible standard med fuld funktionsintegration, der sikrer dig et ideelt indeklima, når og hvor der er brug for det.

Det fås til indendørs og udendørs installation i 20 forskellige konfigurerbare størrelser, og der fås tre forskellige typer sorptionsrotorer, afhængigt af formålet, og hvor enheden skal installeres. Der kan vælges ni forskellige rotorstørrelser med forskellige bredder i forhold til den ønskede affugtningskapacitet.

Generelle funktioner omfatter:

- Luftmængde fra 3.000 m³/t op til 140.000 m³/t
- Valg af kabinetmateriale, f.eks. Munters Protect eller rustfrit stål
- Konfigurerbare blæsere på behandlingskredsløb
- Elektrisk, damp- og gasregenerering som standard
- Fuldt konfigurerbar før og efter behandling
- Fuld fugtigheds- og temperaturstyring
- Bredt udvalg af strømforsyninger 380-440 V 50/60 Hz

Den nye Munters DSS Pro byder på en række værdifulde forbedringer både indvendigt og udvendigt, så den kan give dig det klima, du har brug for, mere effektivt end nogensinde før.



Fleksibilitet og enkelhed

Munters' modulopbyggede filosofi gør levering og installation på stedet nemt.

Avanceret styring og kommunikation

Munters DSS Pro er udstyret med Munters' tilpassede styresystem, som er monteret i et separat styrekabinet. Tilgængelige styringer omfatter HMI-systemer, der kan være lokale eller fjernbetjente, en række muligheder for fjerntilslutning såsom Munters Connected Climate (MCC) og styring baseret på flow eller tryk.

Mindre fodaftryk

Munters DSS Pro er mindre end tidligere, men forbedrer også ydeevnen. Mindre gulvplads og forbedrede funktioner giver betydelige besparelser.

Nyt AirPro-kabinet

Det helt nye AirPro-kabinet er 50 % stærkere, hvilket giver enestående pålidelighed og effektivitet over en længere periode. Kabinettet forbedrer også den termiske barriere og isolering med 20 % og sikrer fire gange færre luftlækager. Alt dette resulterer i en forbedring på 8 % af energiforbruget, samtidig med at levetiden og pålideligheden forbedres med 15 %.




Smart udvælgelsesproces

Genesys er vores innovative og intuitive udvælgelsesværktøj, som sikrer, at du får den rigtige Munters-løsning til dine specifikke behov.

Vores salgsspecialister kan derefter give dig tegninger, flowdiagrammer, tekniske specifikationer og omkostninger, så du får et klart billede af tilbuddet og fordelene. Du får de detaljerede oplysninger, du har brug for, med lettilgængelig dokumentation fra starten.

Ydeevne

Fremragende ydeevne med Munters' førsteklasses sorptionsrotortechnologi og patenterede PowerPurge. Opnå den bedste ydeevne og pålidelighed, samtidig med at du reducerer dine energiomkostninger og de samlede driftsomkostninger på lang sigt.



Kvalitet

Det enestående Munters-design og kvalitetskomponenterne sikrer pålidelig drift og den bedst mulige ydeevne, samtidig med at de overholder de harmoniserede europæiske standarder og tekniske specifikationer for CE- og UKCA-mærkning. Det nye AirPro-kabinet er TÜV-testet og overholder europæiske EN 1886-standarder. Munters DSS Pro er fremstillet på et ISO 9001-certificeret produktionsanlæg.



Ekspertise til alle formål

Fødevarer


Vi ved, at når det drejer sig om fødevarerproduktion, er et stabilt klima afgørende for at sikre den bedst mulige produktkvalitet. Munters DSS Pro leverer altid det ideelle klima og tilbyder langvarig ydeevne takket være et nyt, stærkere kabinet og forbedret effektivitet i hele enheden. Da hygiejne også er afgørende, er Munters DSS Pro fremstillet af særligt udvalgte materialer, som aldrig går på kompromis med dine produkter.

Medicinalvarer

Medicinalvirksomheder har brug for de perfekte betingelser til fremstilling og emballering af behandlings- og lægemidler. Munters DSS Pro kan hjælpe dig med at opnå de ønskede betingelser og samtidig sikre, at dit miljø forbliver sterilt og rent. Hvis du har brug for, at luften bevarer en præcis luftfugtighed så længe som muligt, er Munters DSS Pro den løsning, du kan stole på.

Batteri

I en verden, hvor bæredygtig energi er afgørende, er batteriproduktion en vigtig industri i vækst. Vi ved, at produktionsanlæg har brug for det bedst mulige klima for at producere batterier af højeste kvalitet, og at det er vigtigt, at de fungerer på en mere miljøvenlig måde. Munters DSS Pro hjælper med alt dette og meget mere, da systemet sikrer fremragende ydeevne over tid, samtidig med at det er klar til bæredygtig energi.



Hvorfor vælge Munters?

Med årtiers erfaring som førende inden for affugtningsindustrien ved Munters, hvad der skal til for at give kunderne den bedst mulige service og de bedste løsninger. Vi guider dig gennem hele processen, lige fra at vælge den bedste løsning, der matcher dine behov, til at holde udstyret kørende på det optimale niveau i hele dets levetid.

Udvælgelse af og tilbud på det rigtige design

Munters DSS Pro er altid et godt valg til affugtningsapplikationer, men kan fås i en række konfigurationer. Vi guider dig gennem beslutningsprocessen og tilbyder en løsning, der udelukkende er baseret på dine behov. Kort tid efter samtalen giver vi dig et tilbud, som indeholder alle de oplysninger, du har brug for til at træffe den bedste beslutning for din virksomhed. Tilbuddet indeholder de præcise specifikationer for Munters DSS Pro, samt hvordan og hvornår systemet vil blive installeret.

Førsteklasses dele

Vi ved, at kun det allerbedste er godt nok, så vi investerer i førsteklasses komponenter og dele til alt vores udstyr. Munters DSS Pro er pakket med fantastiske funktioner og indeholde de bedst mulige dele til affugtning i selv de mest krævende applikationer.

Service i hele levetiden

Når du har valgt Munters DSS Pro, leverer og installerer vi systemet på det tidspunkt, der fungerer bedst for dig. Vi planlægger processen sammen, så udstyret kan installeres så hurtigt som muligt, når vi ankommer med det.

Installationen er kun begyndelsen. Da Munters DSS Pro er centrum for din indeklimastyring, skal vi sikre, at systemet altid kører på det optimale niveau. Vi udfører planlagt vedligeholdelse, og eventuelle udskiftninger af komponenter vil være originale reservedele, der lever op til Munters' høje standarder.



Munters Services Med dig hele vejen!

Med Munters som din servicepartner får dit luftbehandlingsudstyr den opmærksomhed, pleje og vedligeholdelse, der er nødvendig for at opnå den maksimale forventede levetid. I alle faser af udstyrets livscyklus sikrer Munters' viden og ekspertise optimal drift, minimalt energiforbrug og forlængelse af levetiden for din investering.

Vores udvalg af serviceydelser, der er tilgængelige via vores globale netværk af Munters' serviceteknikere og teknikere, omfatter:

- Omfattende installations- og opstartsydelser
- PrimaCaire-aftale (udvidet garanti)
- Fleksible ServiceCaire-vedligeholdelsesaftaler, der passer til dine specifikke behov
- Kontrol og optimering af ydeevne
- Mange opgraderingsmuligheder for betydelige energibesparelser og forbedret ydeevne

Find dit nærmeste Munters-kontor på www.munters.com

Munters forbeholder sig ret til at foretage ændringer i specifikationer, mængder mv. i forbindelse med produktionen eller af andre årsager efter offentliggørelsen. © Munters AB, 2021