

Scheda prodotto

ComDry M190Y

Deumidificatore ad assorbimento

- Compatto
- Leggero
- Sensore umidità / temperatura
- Essiccazione veloce
- Robusto
- Affidabile
- Efficiente dal punto di vista energetico
- Contatore di kWh
- Opzione di controllo remoto
- Munters Connected Climate® (MCC)



ComDry M190Y

La serie ComDry è una gamma di deumidificatori ad assorbimento affidabili, dotati di elevate capacità di essiccazione e a basso consumo di energia. La solida struttura rende questa serie molto resistente alla corrosione e la robustezza dei deumidificatori la rendono assolutamente versatile e quindi idonea a numerosissime applicazioni. Questi deumidificatori sono anche facili da impilare e trasportare.

La serie Munters ComDry è particolarmente adatta per operazioni di ripristino di danni causati da fuoco e acqua, archivi, impianti idrici e industria edilizia. Le unità ComDry possono anche essere usate per ridurre l'umidità relativa in magazzini, cantine, archivi e altri spazi angusti.

Il ComDry M190Y di Munters è facile da mantenere, con procedura di sostituzione del filtro semplice e veloce, che lo rende la scelta ideale per le applicazioni di conservazione.


MCC è un'opzione che consente di monitorare e controllare ComDry M190Y tramite un servizio WEB.

Tutti i deumidificatori Munters vengono progettati in base alla tecnologia dei rotori sviluppata da Munters che fornisce un'elevata capacità di assorbimento dell'umidità. Il design flessibile e le buone prestazioni del rotore garantiscono un'utilizzo quasi senza limiti.



ComDry M190Y

Dimensioni



1. Ingresso aria di processo

2. Uscita aria secca

3. Uscita aria umida

Larghezza A	Spessore B	Altezza C	Uscita aria secca	Uscita aria umida	Peso
445mm	270mm	365mm	100mm	50mm	11,5kg

Le misurazioni del diagramma sono solo di riferimento.
I disegni in scala e gli schemi quotati sono disponibili presso Munters.

- Struttura robusta in alluminio / plastica
- Leggero
- Sensore interno di umidità / temperatura
- Controllo dell'umidità
- Visualizzazione del controllo multifunzione RH (%), X (g/kg) o Dp (°C)
- Contatore ore e kWh resettabile
- Presa per sensori esterni
- Cambio filtro senza attrezzi
- Cavo in gomma da 2,75m
- Batteria di riscaldamento modulante


Opzioni

- Sensori esterni
- Scatola di segnale esterno
 - Da remoto on/off
 - Funzionamento
 - Allarme
- Controllo remoto via pannello di controllo esterno
- Ingresso aria canalizzata
- Supporto a parete
- Munters Connected Climate® (MCC)

Specifiche tecniche

Aria secca		
Flusso d'aria massimo	225	m ³ /h
Flusso d'aria nominale a 60 Pa (m ³ /h)	190	m ³ /h
Pressione statica massima	250	Pa
Aria di rigenerazione		
Flusso d'aria nominale	30	m ³ /h
Pressione statica al flusso d'aria nominale	90	Pa
Potenza, tensione e corrente totali		
Potenza totale	0.95	kW
Potenza della batteria di riscaldamento (kW)	0.84	kW
230V 1-50/60Hz	4.1	A
115V 1-50/60Hz	8.3	A
Consumo energetico ridotto 20°C, 60%	1.51	(kWh/kg)
Dati vari		
Temperatura d'esercizio	-20/+40	°C
Classe di protezione IEC	33	unità IP
Classe di protezione IEC, pannello di controllo	54	IP
Classe filtro	G3	-
Livello di rumore max.	58	dB(A)

Portata di deumidificazione



Per maggiori informazioni, visitare il sito munters.com



Australia Tel. +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au Austria Tel. +43 1 6164298-92-51, luftentfeuchtung@munters.at Belgio Tel. +32 1528 5611, info@muntersbelgium.be Brasile Tel. +55 41 3317 5050, munters.com.br Canada Tel. +1 905 564 6466, dinfo@munters.com Cina Tel. +86 10 8048 3493, info@munters.com.cn Corea +82 2761 8701, munters@munters.co.kr Danimarca Tel. +45 4495 3355, info@munters.dk EAU +971 4 8809295, middle.east@munters.com Finlandia Tel. +358 20 776 8230, laitemyynti@munters.fi Francia Tel. +33 1 3411 5757, dh@munters.fr Germania Tel. +49 4087 96900, mgd@munters.de Giappone Tel. +81 3 5970 0021, mkk@munters.co.jp India Tel. +91 20 668 18 900, info@munters.in Italia Tel. +39 0183 52 11, marketing@munters.it Messico Tel. +52 81 8262 5400, munters@munters.com.mx Paesi Bassi Tel. +31 172 433231, vochtheheersing@munters.nl Polonia Tel. +48 58305 3517, dh@munters.pl Regno Unito Tel. +44 1480 432 243, dryair@munters.co.uk Repubblica Ceca Tel. +420 775 569 657, info@munters-odvlhcovani.cz Singapore Tel. +65 6744 6828, info@munters.com.sg Spagna Tel. +34 91 640 09 02, marketing@munters.es Sudafrica Tel. +27 11 971 9700, info@munters.co.za Svezia Tel. +46 8 626 63 00, avfukning@munters.se Svizzera Tel. +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch Thailandia Tel. +66 2642 2670, info@munters.co.th Turchia Tel. +90 262 751 3750, info@muntersform.com USA Tel. +1 978 241 1100, dinfo@munters.com Vietnam Tel. +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com