

Revolution LGR-LoW

Kondensaffugter m. pumpe

I over et halvt århundrede har Munters været den førende pioner inden for fugtkontrol, og vi er kun lige begyndt.

Egenskaber

- Høj kapacitet ift. størrelsen
- Mobil design med punktérfri hjul
- Indbygget controller med mange funktioner
- To fugt- og temperaturfølere
- Indbygget pumpe
- Timetæller (total og pr. job)
- Energimåler (kWh)
- Håndtag der kan foldes ud
- Kan også til anvendes til permanente installationer
- Indbyggede rum til netledning og drænslange

Denne nye teknologi (LGR), som er baseret på dobbelte køleflader, sikrer 33-50% højere affugtningskapacitet sammenlignet med andre kondensaffugtere med samme installerede effekt.

Teknologien muliggør at Revolution - modsat konventionelle kondensaffugtere - også har høj affugtningskapacitet selv ved lavere værdier for temperaturer og luftfugtighed.

Revolutions kabinet er udført i støjdæmpende slyng-støbt plast med livtidsgaranti. De store punktérfri hjul og håndtaget der kan foldes ud sikrer en ergonomisk mobilitet og nem håndtering af maskinen.

Den indbyggede pumpe med 6 m løftehøjde gør Revolution LGR-LoW (Large on Wheels) anvendelig også i dybe kælderrum uden adgang til afløb og med den indbyggede job- og total-timetæller samt energimåler er afregning let og præcis. Helt usædvanligt for en kondensaffugter i denne prisklasse er Revolution LGR-LoW udstyret med en indbygget controller med mange funktioner, bl.a. udlæsning direkte i Δ x (fjernet vandmængde i g/kg)

I tilfælde af en alarm vil en specifik fejlkode vises i displayet.



Tekniske specifikationer:

| | |
|---------------------------|--|
| Model | Revolution |
| Bestillingsnr. | 160080 |
| Spænding | 230V |
| Strømstyrke | 8,3 A |
| Nominel effekt | 1,90 KW |
| Højde x bredde x dybde | 51 x 85 x 51 cm |
| Vægt | 49 kg |
| Netledningslængde | 7,6 m |
| Affugtningskapacitet, max | 111 L/døgn |
| Affugtningskapacitet AHAM | 61,5 L/døgn |
| Anvendelsesområde | 1-38°C |
| Luftmængde (målt): | max. 562 m ³ /h |
| Konstruktion: | Slyngstøbt polyethylen m. livtidsgaranti |



Displayet er det samme som på den mindre Revolution affugter og er yderst brugervenligt.

Anvendelsesområder:

Revolution er en helt usædvanlig, højeffektiv kondensaffugter, der kan anvendes til permanente installationer, men er via sit mobile design specielt udviklet til alle former for sanerings- og udlejningsopgaver.

Den høje kapacitet og det kompakte design gør Revolution LGR-LoW særdeles anvendelig til større affugtningsopgaver. En 7,6 m lang netledning og 12,2 m drænslange sikrer fleksibel og hurtig opsætning af affugteren.

I tilfælde af en alarm vil en specifik fejlkode vises i displayet.

Pladsbesparende

Det kompakte design for Revolution LGR-LoW betyder desuden, at der behøves meget mindre plads i varevognen og på opstillingsstedet i forhold til konventionelle kondensaffugtere.

Revolutions kapacitet er den samme som - eller højere - end affugtere, der fysisk er 2-3 gange større.

Praktisk indretning

Under opbevaring og transport er netledning og drænslange rullet op og opbevaret i rum indvendigt i kabinettet.

Filterskift foregår nemt og uden værktøj og den smudsafvisende og antimikrobiologisk beskyttede overflade er nem at rengøre.

Der er livstidsgaranti på selve kabinettet.



Opbevaringsrum til både netledning og drænslange



Revolution LGR-LoW og den mindre Revolution LGR.

Bestillingsnumre:

Revolution LGR, Kondensaffugter
160080

3 stk. filter for Revolution LGR-LoW
160054

Pakke m. 24 stk. filtre for Revolution LGR-LoW
160100

Dit nærmeste Munters-kontor:

Munters A/S
Ryttermarken 2A
3520 Farum
4495 3355
info@munters.dk
www.munters.com

Kista Munters HQ
Borgarfjordsgatan 16
164 40 Kista
Sverige
+46 (0)8-626 63 00
kundservice.avfuktning@munters.se
www.munters.com

Munters
Danholmen 25
3128 Nøtterøy
Norge
+47 466 79 900
info.no@munters.com
www.munters.com

Munters Finland Oy
Hakamäenkuja 3
FI-01510 VANTAA
Finland
+358 207 768 230
laitemyynti@munters.fi
www.munters.com